Multimaterial-Lochsäge CLIC II Ø 25 mm





Technische Daten

Geschwindigkeit Empfohlen holz und agglomerierten (tr/min): 1200

Geschwindigkeit Empfohlen fliesen (tr/min): 900

Materialien

- ⊙ Getränk

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Lieferung ohne Schaft und ohne Zentrierbohrer.

■ Technische Details

Schnitttiefe (mm): 59. Schneidplatten aus Hartmetall. Breite Spannuten.

Hinweis

Nicht mit Schlagwerk verwenden.

Anwendung(en)

Perfekt geeignet für Hart- und Naturholz, Gipskartonplatten, Gipsfliesen, Hohlziegel, Vollziegel, Dachziegel und Porenbeton usw. Nicht geeignet für Beton und Baumaterialien wie z.B. Betonwerkstein.

Verwendungsart

 Abhängig von dem zu bohrenden Material, Montage auf einem Schaft für Lochsäge CLIC II BIZ 780 150 oder BIZ 780 151 und Ausstattung mit einem Zentrierbohrer BIZ 780 153 ou BIZ 780 154.

🔗 ZUBEHÖR



Wellen für CLIC II Lochsägen



HSS-Kobalt-Zentrierbohrer für CLIC II Lochsägen



Hartmetall-Zentrierbohrer für CLIC II Lochsägen

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Werpackung



Blister mit Kartonage

Höhe (cm): 16,6 Länge (cm): 6,7 **Tiefe (cm):** 5,2

- Nettogewicht (kg): 0,098
 Bruttogewicht (kg): 0,098





Überverpackung 2

Karton

Höhe (cm): 40 Länge (cm): 60 Tiefe (cm): 40

- Nettogewicht (kg): 7,056
 Bruttogewicht (kg): 9,3



Überverpackung 1



Karton

Höhe (cm): 18 **Länge (cm):** 20,7 **Tiefe (cm):** 13,2

- Nettogewicht (kg): 0,588
 Bruttogewicht (kg): 0,69



Überverpackung 3



Palette

Höhe (cm): 135 Länge (cm): 120 Tiefe (cm): 80

- Nettogewicht (kg): 84,672Bruttogewicht (kg): 129,696

