

## Lampe frontale LED compacte et rechargeable

*Rechargeable et dotée d'une fonction mains libres.*



### Caractéristiques

Code fournisseur article : **1153**

### Normes

☉ IP 54, IK 07

### Avantages

- La fonction mains libres permet une utilisation facilitée et rapide.
- Support magnétique pour utiliser la frontale sans le bandeau.
- Bandeau antidérapant pour une fixation simplifiée sur casque.

### Marques de conformité



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### ■ Descriptif

Lampe frontale rechargeable, compacte et avec détecteur.

### ■ Détails techniques

Puissance (W) : 5.  
 Flux lumineux (lm) : 480 (faisceau large + faisceau spot) à 300 (faisceau large ou faisceau spot seul).  
 Température de couleur : 4 000 K.  
 Indice du rendu des couleurs : ≥ 80.  
 Faisceau : spot (40 °) et large (120 °).  
 Matériau : polycarbonate.  
 T° de fonctionnement (°F) : -4 à +113 (-20 à +45 °C).  
 Socle orientable à 60 °.  
 Socle magnétique.  
 Autonomie : 1.5 h (faisceau large + spot) à 3.5 h (faisceau large ou faisceau spot seul).  
 Temps de charge (h) : 3.  
 Batterie lithium 3.7 V 1 400 mAh.  
 Tension d'entrée du chargeur.  
 Fourni avec un bandeau élastique anti-dérapant.  
 Tour du bandeau : de 4.72 pouces à 8.66 pouces (12 à 22 cm).  
 Fourni avec un câble de connexion USB / Micro. USB de 3.28 pieds de longueur (1 mètre).  
 Poids (lb) : 0.220.  
 Dimensions (in) : 2.36 x 1.18 x 1.18 (6 x 3.5 x 3.5 cm).

### ■ Conseils

Recharger et décharger entièrement la batterie pour une meilleure durée de vie.

### ■ Application(s)

Éclairage d'inspection et de sécurité.

### ■ Mode d'utilisation

1. Presser une fois : faisceau spot.
2. Presser deux fois : faisceau large.
3. Presser trois fois : faisceau spot + large.
4. Presser quatre fois : frontale éteinte.
5. Fonction mémoire après 2 secondes.
6. Lorsque un faisceau est allumé, presser le bouton détecteur. La fonction mains libres est déclenchée. L'allumage et l'extinction de la frontale se fait en passant deux fois sa main devant l'optique. Pour désactiver cette fonction, il suffit de presser à nouveau le bouton détecteur.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## Produit packagé

**Carton**

Hauteur (cm) : 9,3  
Longueur (cm) : 9,5  
Profondeur (cm) : 5  
Poids net (kg) : 0,11  
Poids brut (kg) : 0,138



## Surconditionnement 1



x 12

**Carton**

Hauteur (cm) : 16  
Longueur (cm) : 20  
Profondeur (cm) : 19,5  
Poids net (kg) : 1,6  
Poids brut (kg) : 1,8



## Surconditionnement 2



x 48

**Carton**

Hauteur (cm) : 34  
Longueur (cm) : 40,5  
Profondeur (cm) : 21,5  
Poids net (kg) : 7,2  
Poids brut (kg) : 7,5



## Surconditionnement 3



x 1 152

**Palette**

Hauteur (cm) : 100  
Longueur (cm) : 120  
Profondeur (cm) : 80  
Poids net (kg) : 180  
Poids brut (kg) : 195

